



Reguliuojamas raktas veržlėms su kiaurymėmis priekyje tiesus, Kakliuko nominalusis Ø: 3mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 628600 3 |
| GTIN | 4020772040611 |
| Produktų klasė | 63Q |

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifotos, juodintos, su tvirtu kakliuku.

Paskirtis:

Veržlėms su dviem kiaurymėmis.

Pastaba:

Kakliuko Ø = kakliuko nominalusis Ø – 0,1 mm. Tolerancijos ribos h12.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------------------------|
| Atstumas tarp kakliukų a, reguliuojamas | 11 - 60 mm |
| Kakliuko nominalusis Ø | 3 mm |
| Tipas | 758 |
| Gamintojo pavadinimas | 758 |
| Ilgis L | 160 mm |
| lenktas | ne |
| tiesus | taip |
| reguliuojamo pločio | taip |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje |

