



Reguliuojamas raktas veržlėms su kiaurymėmis priekyje tiesus, Kakliuko nominalusis Ø: 4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	628600 4
GTIN	4020772040628
Produktų klasė	63Q

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifotos, juodintos, su tvirtu kakliuku.

Paskirtis:

Veržlėms su dviem kiaurymėmis.

Pastaba:

Kakliuko Ø = kakliuko nominalusis Ø – 0,1 mm. Tolerancijos ribos h12.

Techninis aprašymas

Atstumas tarp kakliukų a, reguliuojamas	11 - 60 mm
Kakliuko nominalusis Ø	4 mm
Tipas	758
Gamintojo pavadinimas	758
Ilgis L	160 mm
lenktas	ne
tiesus	taip
reguliuojamo pločio	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje

