



Praskečiamas raktas veržlėms su kiaurymėmis priekyje tiesus, Maksimalus \varnothing / kakliuko nominalusis \varnothing : 40/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	628800 40/4
GTIN	4020772041045
Produktų klasė	63Q

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifotos ir juodintos.
Su fiksuotu kakliuku.

Paskirtis:

Veržlėms su dviem kiaurymėmis.

Pastaba:

Kakliuko \varnothing = kakliuko nominalusis \varnothing – 0,1 mm; tolerancijos ribos h12.

Techninis aprašymas

didžiausias \varnothing	40 mm
Kakliuko nominalusis \varnothing	4 mm
visas ilgis	150 mm
Atstumas tarp kakliukų a, reguliuojamas	18 - 40 mm
Tipas	764C
Gamintojo pavadinimas	764
Produkto rūšis	Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje

