

HOLEX**IMPACT 3/8 colio ilgintuvas, Visas ilgis: 100mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 650400 100 |
| GTIN | 4045197335500 |
| Produktų klasė | 62D |

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine skylė ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.

Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Išoriniai kvadratai pagal DIN 3121 E 10 su spyruokliniu kaiščiu, vidiniai kvadratai pagal DIN 3121 G 10 su kiauryme ir žiediniu grioveliu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|------------|
| visas ilgis | 100 mm |
| Pavaros keturbriaunis | 3/8 in |
| tinka darbui staklėmis | taip |
| Produkto rūšis | Ilgintuvas |

Priedai

650900 2,5X18

Jungiamasis kaištis 3/8 colio galvutėms \emptyset × ilgis 2,5X18 mm

Guminis žiedas 3/8 colio galvutėms \emptyset 22 mm

650800 22

Apsauginių spaustukų rinkinys įdėklams, 3/8 colio, su nuimtuvu, 10 vnt. Tipas 2

650790 2