



## Universali terkšlė (be antgalio), Tipas: 1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	629400 1
GTIN	2050001013835
Produktų klasė	66C

### Aprašymas

#### Modelis:

Svirtele prie terkšlės galvos galima perjungti dešininei ir kairinei eigai arba užblokuoti. Visos varomosios dalys grūdintos. Rankena iš preciziško plieninio vamzdžio. Keičiamas keturbriaunes galvutes patikimai laiko prisukamas korpuso dangtelis.

#### Apdirbama medžiaga:

Specialusis plienas, paviršius juodintas, rankena matinė.

Terkšlės galvutės plotis: 36,7 mm

Terkšlės galvutės aukštis: 15,9 mm

visas ilgis: 195 mm

leistinas sūkių momentas: 130 Nm

### Techninis aprašymas

Terkšlės galvutės plotis	36,7 mm
Terkšlės galvutės aukštis	15,9 mm
leistinas sūkių momentas	130 Nm
visas ilgis	195 mm
Gamintojo pavadinimas	R1-HA175
Produkto rūšis	Terkšlė