



Reguliuojamas kablinis raktas, dinamometriniams raktams su nosele, išoriniam veržlių Ø: 20-42mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	628520 20-42
GTIN	4020772051518
Produktų klasė	63Q

Aprašymas

Modelis:

Kablinis raktas su nosele. Specialus plienas, grūdintas ir juodintas. Su tvirtinimo kvadratu 1/2 colio arba 3/4 colio (dyd. 95–165) naudojamas kartu su dinamometriniu raktu (nuo Nr. 655500).

Paskirtis:

Išdrožinėms veržlėms DIN 1804 ir riedėjimo guolių veržlėms DIN 981.

Techninis aprašymas

efektyvusis ilgis A	100 mm
išoriniam veržlių Ø	20 - 42 mm
visas ilgis	135 mm
Tipas	771Md
Gamintojo pavadinimas	771Md
Produkto rūšis	Kablinis raktas