

**Šarnyrinis užmaunamas raktas, Rakto dydis: 17 mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 622800 17     |
| GTIN             | 8014230038612 |
| Produktų klasė   | 63P           |

**Aprašymas****Modelis:**

T formos rankena yra padaryta kaip slystamoji rankena, yra apsaugos ant galų, kad neiškristų. Su sukiojama lankstine galvute (sukiojimo kampas 50°, darbinis kampas iki 90°). Lanksto padėtis tvirtai fiksuojama integruota spyruokle.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Rakto ilgis: 450 mm

Slystamosios rankenos ilgis: 200 mm

**Techninis aprašymas**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Slystamosios rankenos ilgis | 200 mm                       |
| Rakto ilgis                 | 450 mm                       |
| Rakto dydis                 | 17 mm                        |
| Perdavos profilis           | 6-briaunis užmaunamas raktas |
| Medžiaga                    | Chromo vanadžio plienas      |
| Paviršius                   | chromuotas                   |
| Produkto rūšis              | Užmaunamas raktas            |

