



## Praskečiamas raktas veržlėms su kiaurymėmis priekyje tiesus, Maksimalus $\varnothing$ / kakliuko nominalusis $\varnothing$ : 80/6mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	628800 80/6
GTIN	4020772041076
Produktų klasė	63Q

### Aprašymas

**Modelis:**

Specialus plienas, briaunos šlifotos ir juodintos.  
Su fiksuotu kakliuku.

**Paskirtis:**

Veržlėms su dviem kiaurymėmis.

**Pastaba:**

Kakliuko  $\varnothing$  = kakliuko nominalusis  $\varnothing$  – 0,1 mm; tolerancijos ribos h12.

### Techninis aprašymas

Kakliuko nominalusis $\varnothing$	6 mm
Atstumas tarp kakliukų a, reguliuojamas	40 - 80 mm
visas ilgis	220 mm
didžiausias $\varnothing$	80 mm
Tipas	764C
Gamintojo pavadinimas	764
Produkto rūšis	Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje

