



## Universali terkšlė (be antgalio), Tipas: 2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	629400 2
GTIN	2050001013842
Produktų klasė	66C

### Aprašymas

#### Modelis:

Svirtele prie terkšlės galvos galima perjungti dešininei ir kairinei eigai arba užblokuoti. Visos varomosios dalys grūdintos. Rankena iš preciziško plieninio vamzdžio. Keičiamas keturbriaunes galvutes patikimai laiko prisukamas korpuso dangtelis.

#### Apdirbama medžiaga:

Specialusis plienas, paviršius juodintas, rankena matinė.

Terkšlės galvutės plotis: 45 mm

Terkšlės galvutės aukštis: 20 mm

visas ilgis: 245 mm

leistinas sūkio momentas: 180 Nm

### Techninis aprašymas

leistinas sūkio momentas	180 Nm
Terkšlės galvutės plotis	45 mm
Terkšlės galvutės aukštis	20 mm
visas ilgis	245 mm
Gamintojo pavadinimas	R2-HA220
Produkto rūšis	Terkšlė