

**Šarnyrinis užmaunamas raktas, Rakto dydis: 8 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	622800 8
GTIN	8014230038520
Produktų klasė	63P

**Aprašymas****Modelis:**

T formos rankena yra padaryta kaip slystamoji rankena, yra apsaugos ant galų, kad neiškristų. Su sukiojama lankstine galvute (sukiojimo kampas 50°, darbinis kampas iki 90°). Lanksto padėtis tvirtai fiksuojama integruota spyruokle.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Rakto ilgis: 395 mm

Slystamosios rankenos ilgis: 165 mm

**Techninis aprašymas**

Slystamosios rankenos ilgis	165 mm
Rakto dydis	8 mm
Rakto ilgis	395 mm
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

