



Universali terkšlė (be antgalio), Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	629400 3
GTIN	2050001013859
Produktų klasė	66C

Aprašymas

Modelis:

Svirtele prie terkšlės galvos galima perjungti dešininei ir kairinei eigai arba užblokuoti. Visos varomosios dalys grūdintos. Rankena iš preciziško plieninio vamzdžio. Keičiamas keturbriaunes galvutes patikimai laiko prisukamas korpuso dangtelis.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis plienas, paviršius juodintas, rankena matinė.

Terkšlės galvutės plotis: 56 mm

Terkšlės galvutės aukštis: 25,8 mm

visas ilgis: 330 mm

leistinas sūkių momentas: 400 Nm

Techninis aprašymas

Terkšlės galvutės plotis	56 mm
leistinas sūkių momentas	400 Nm
visas ilgis	330 mm
Terkšlės galvutės aukštis	25,8 mm
Gamintojo pavadinimas	R3-HA300
Produkto rūšis	Terkšlė