



## Universali terkšlė (be antgalio), Tipas: 4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	629400 4
GTIN	2050001013866
Produktų klasė	66C

### Aprašymas

#### Modelis:

Svirtele prie terkšlės galvos galima perjungti dešininei ir kairinei eigai arba užblokuoti. Visos varomosios dalys grūdintos. Rankena iš preciziško plieninio vamzdžio. Keičiamas keturbriaunes galvutes patikimai laiko prisukamas korpuso dangtelis.

#### Apdirbama medžiaga:

Specialusis plienas, paviršius juodintas, rankena matinė.

Terkšlės galvutės plotis: 70 mm

Terkšlės galvutės aukštis: 32 mm

visas ilgis: 415 mm

leistinas sūkio momentas: 500 Nm

### Techninis aprašymas

Terkšlės galvutės aukštis	32 mm
visas ilgis	415 mm
Terkšlės galvutės plotis	70 mm
leistinas sūkio momentas	500 Nm
Gamintojo pavadinimas	R4-HA380
Produkto rūšis	Terkšlė