



## Reguliuojamas raktas veržlėms su kiaurymėmis priekyje lenktas, Kakliuko nominalusis Ø: 4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	628610 4
GTIN	4020772050924
Produktų klasė	63Q

### Aprašymas

**Modelis:**

Specialus plienas, briaunos šlifotos, juodintos, su tvirtu kakliuku.

**Paskirtis:**

Veržlėms su dviem kiaurymėmis.

**Pastaba:**

Kakliuko Ø = kakliuko nominalusis Ø – 0,1 mm. Tolerancijos ribos h12.

### Techninis aprašymas

Kakliuko nominalusis Ø	4 mm
Atstumas tarp kakliukų a, reguliuojamas	11 - 60 mm
Tipas	758
Gamintojo pavadinimas	758CC
Ilgis L	153 mm
lenktas	taip
tiesus	ne
reguliuojamo pločio	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje

