



## Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 5,5X7 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	610700 5,5X7
GTIN	4045197158826
Produktų klasė	61A

### Aprašas

#### Aprašymas:

Kaldintos štampuojant. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.  
Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Rakto ilgis L: 120 mm

maksimalus žiočių dydis b1: 15 mm

maksimalus žiočių dydis b2: 17 mm

maksimalus žiočių aukštis h: 4 mm

### Techninis aprašymas

maksimalus žiočių dydis b2	17 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	5,5 mm
maksimalus žiočių dydis b1	15 mm
maksimalus žiočių aukštis h	4 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	7 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	120 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318

Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
nekibirksčiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne