



## Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 8X10mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	610100 8X10
GTIN	4018754017744
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

#### Standartas:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

#### Pastaba:

**ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Taip pat GARANT yra alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 610600

### Techninis aprašymas

maksimalus žiočių aukštis h	5 mm
maksimalus žiočių dydis b1	20 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	8 mm
maksimalus žiočių dydis b2	23 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	10 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	140 mm

Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis