



## 1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalis ilgas, Šešiabriaunis: 4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	631700 4
GTIN	4018754000487
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.

Kaištis iš tvirto plieno, lygus.

Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

#### Standartas:

##### DIN 7422

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

#### Pastaba:

**ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 631729

### Techninis aprašymas

Ilgis	55 mm
Šešiabriaunis	4 mm
Ø iš pavaros pusės	10,7 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis	Galvutė

