



## Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis, Tipas: 15



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	610120 15
GTIN	4018754019816
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

#### Standartas:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

### Techninis aprašymas

maksimalus žiočių dydis b1	40 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	11/16 in
maksimalus žiočių aukštis h	6,7 mm
maksimalus žiočių dydis b2	42 mm
Raktų dydžių matmenys	coliais
Rakto dydis <sub>2</sub>	3/4 in
Rakto ilgis L	220 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai

Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
nekibirksčiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis