



Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis, Tipas: 18



Užsakymo data

Užsakymo numeris	610120 18
GTIN	4018754019830
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Techninis aprašymas

maksimalus žiočių dydis b1	42 mm
maksimalus žiočių dydis b2	49 mm
maksimalus žiočių aukštis h	7,3 mm
Raktų dydžių matmenys	coliais
Rakto dydis ₂	7/8 in
Rakto ilgis L	235 mm
Rakto dydis ₁	3/4 in
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai

Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
nekibirksčiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis