



## Galvučių rinkinys, Dalių skaičius: 46



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	630002 46
GTIN	4045197185310
Produktų klasė	62A

### Aprašymas

#### Modelis:

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal DIN 3122 / 3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124.

Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Visos dalys plastikinėje dėžutėje.

Nebrangus modelis.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

#### Tiekimo sudėtis:

46 dalių – 1/4 colio: 13 1/4 colio galvučių, 6-briaunių, 4 – 14 mm

1 jungiamasis kaištis

6 atsuktuvo antgaliai vidiniams 6-briauniams 3 – 8 mm

3 plokšti antgaliai 3; 4,5; 7 mm

3 atsuktuvo antgaliai Phillips varžtams PH1 – PH3

3 atsuktuvo antgaliai Pozidriv varžtams PZ1 – PZ3

7 atsuktuvo antgaliai Torx® varžtams TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

3 6-briauniai lenkti atsuktuvai 1,5; 2,0; 2,5 mm

1 1/4 colio terkšlė su išmetikliu

1 1/4 colio įstatoma rankena

1 1/4 colio T formos rankena

1 1/4 colio lankstus ilgintuvas 150 mm  
 1 1/4 colio kardaninis šarnyras  
 2 1/4 colio ilgintuvai 50 ir 100 mm  
 sudėta į: plastikinę dėžę (257×170×52 mm)

## Techninis aprašymas

Perdavos profilis	6-briaunis raktas
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
Perdavos profilis	Atsuktuvus TORX® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Dalių skaičius	46
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Raktų dydžių matmenys	metrais
6-briaunių galvučių dydžių ribos	4-14 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-8 mm
Pakuotė	plastikinę dėžę
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

Plastikinis dangtelis Spalva BLUE	630003 BLUE
Plastikinis dangtelis Spalva RED	630003 RED