



6-briaunė 1/4 colio galvutė ilga, Rakto dydis: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	631400 10
GTIN	4018754000241
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Paviršius glotniai užapvalintas, **AS-drive** profilis.

Standartas:

DIN 3124-L

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	10 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	14,3 mm
Ilgis	50 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Norma	DIN 3124
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga	HPQ® greitapjovis plienas
Paviršius	ant nikelio chromuoti

su AS-drive profiliu

taip

Produkto rūšis

Galvutė