



## Galvučių rinkinys, Dalių skaičius: 73



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	630002 73
GTIN	4045197579119
Produktų klasė	62A

### Aprašymas

#### Modelis:

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal DIN 3122 / 3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124.

Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Visos dalys plastikinėje dėžutėje.

Nebrangus modelis.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

#### Tiekimo sudėtis:

73 dalių – 3/8 colio: 18 užmaunamų raktų galvučių 3/8 colio, 6-briaunių 6 – 24 mm

9 prailgintos galvutės 3/8 colio, 6-briaunės 8 – 24 mm

2 galvutės uždegimo žvakėms 3/8 colio 16 + 21 mm

3 galvutės su magnetu 6; 8; 10 mm

(su 6-briauniu kotu E 6,3)

1 jungiamasis kaištis E 6,3 6-briaunis 1/4 colio kvadratui

1 jungiamasis kaištis E 6,3 6-briaunis 3/8 colio kvadratui

4 atsuktuvo antgaliai vidiniams 6-briauniams 3 – 6 mm

3 antgaliai plokštiems varžtams 4; 5,5; 7 mm

2 Phillips antgaliai PH1, PH2

2 atsuktuvo antgaliai Pozidriv varžtams PZ1, PZ2

7 atsuktuvo antgaliai Torx® varžtams TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40  
 1 terkšlė 3/8 colio su išmetikliu  
 1 T formos rankena 3/8 colio  
 1 kardaninis lankstas 3/8 colio  
 2 ilgintuvai 3/8 colio 75 + 225 mm  
 1 ilgintuvas 3/8 colio 50 mm WobbleFix  
 1 adapteris 3/8 – 1/4 colio  
 1 adapteris 3/8 – 1/2 colio  
 13 kombinuotų veržliarakčių 6 – 19 mm  
 sudėta į: plastikinį lagaminą (380×285×85 mm)

## Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Perdavos profilis	6-briaunis raktas
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvai
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvai
Perdavos profilis	Atsuktuvai, skirtas Phillips varžtams
Dalių skaičius	73
Raktų dydžių matmenys	metrais
6-briaunių galvučių dydžių ribos	6-24 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-6 mm
Pakuotė	plastikinę dėžę
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

Plastikinis dangtelis Spalva RED	630003 RED
Plastikinis dangtelis Spalva BLUE	630003 BLUE