



Galvučių rinkinys, Dalių skaičius: 82



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630002 82
GTIN	4045197185303
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124.

Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Visos dalys plastikinėje dėžutėje.

Nebrangus modelis.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

82 vnt. – 1/4 + 1/2 colio: 25 galvutės 1/4, 1/2 colio, 6-briaun. 4–32 mm

1 jungiamasis kotas 1/4 colio 6-briaun., 1/4 colio 4-briaun.

2 antgaliai degimo žvakėms 1/2 colio 16 + 21 mm

1 antgalių adapteris 1/2 colio, skirtas 5/16 colio antgaliams

4 antgaliai, skirti Torx® TX40; TX45; TX50; TX55

4 antgaliai, skirti vidiniams šešiabriauniams 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm

3 antgaliai plokštiems atsuktuvams 8 mm; 10 mm; 12 mm

2 antgaliai, skirti Phillips PH3; PH4

2 antgaliai, skirti Pozidriv PZ3; PZ4

2 terkšlės su išmetikliais 1/4 colio Nr. 632300 + 1/2 colio Nr. 640220

1 įstatoma rankena 1/4 colio

1 T formos rankena 1/4 colio
 2 kardaniniai lankstai 1/4 colio + 1/2 colio
 4 ilgintuvai 1/4 colio + 1/2 colio 50; 100; 125; 250 mm
 1 lankstus ilgintuvas 1/4 colio 150 mm
 1 slystamoji galvutė 1/2 colio
 4 atsuktuvų galvutės 1/4 colio, skirtos 6-briauniams 3–6 mm
 6 atsuktuvų galvutės 1/4 colio, skirtos Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 3 atsuktuvų galvutės 1/4 colio, skirtos plokštiesiems atsuktuvams 4; 5,5; 7 mm
 2 atsuktuvų galvutės 1/4 colio, skirtos Phillips PH1; PH2
 2 atsuktuvų galvutės 1/4 colio, skirtos Pozidriv PZ1; PZ2
 9 kombinuotieji veržliarakčiai 8–22 mm
 sudėta į: plastikinį lagaminą (380×285×85 mm)

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	82
Perdavos profilis	6-briaunis raktas
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvas TORX® varžtams
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Raktų dydžių matmenys	metrais
6-briaunių galvučių dydžių ribos	4-32 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-14 mm
Pakuotė	plastikinę dėžę
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Plastikinis dangtelis Spalva RED	630003 RED
----------------------------------	------------

Plastikinis dangtelis Spalva BLUE

630003 BLUE