



Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 4X5 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	610700 4X5
GTIN	4045197158819
Produktų klasė	61A

Aprašas

Aprašymas:

Kaldintos štampuojant. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Rakto ilgis L: 100 mm

maksimalus žiočių dydis b1: 13 mm

maksimalus žiočių dydis b2: 14 mm

maksimalus žiočių aukštis h: 3 mm

Techninis aprašymas

Rakto dydis \varnothing_1	4 mm
maksimalus žiočių dydis b1	13 mm
maksimalus žiočių aukštis h	3 mm
maksimalus žiočių dydis b2	14 mm
Rakto dydis \varnothing_2	5 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	100 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318

Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne