




Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams, Torx® profilis: E8



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 631515 E8 |
| GTIN | 4045197493392 |
| Produktų klasė | 62A |

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

Profilio dydis A: 7,5 mm

Ø iš judesio perdavos detalei pusės: 9,6 mm

Ilgis: 25 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Profilio dydis A | 7,5 mm |
| Torx® profilis | E8 |
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 9,6 mm |
| Ilgis | 25 mm |
| Pavaros keturbriaunis | 1/4 in |
| Perdavos profilis | Galvutės TORX® varžtams |
| Produkto rūšis | Galvutė |

