

**HOLEX****IMPACT 6-briaunių 1/2 colio galvučių rinkinys Surface Drive su nailonine įvore, Rakto dydis: 17mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

651220 17

GTIN

4045197198785

Produktų klasė

62D

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu griovelio. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.

**Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.**

Keičiant ratus ir padangas, svarbu, kad veržlės ar varžtai būtų tinkamai priveržti, kad būtų užtikrintas saugus važiavimas. Naudodami šešiabriaunį veržliaraktį su plastikiniu korpusu užtikrinsite, kad veržlės ar varžtai būtų pakankamai priveržti, nepažeidžiant ratlankių. Vidinis raktas taip pat tinka kaip smūginis suktuvas. Plastikinis korpusas apsaugo ratlankius nuo įbrėžimų ar kitokios žalos, kurią sukelia įrankiai. Taigi galite būti tikri, kad jūsų automobilis visada bus geriausios būklės. Vidinis raktas yra svarbi bet kurios automobilių remonto dirbtuvės dalis. Nesvarbu, ar pats keičiate savo transporto priemonės ratus, ar dėl ratų bei padangų keitimo kreipiatės į specialistą, šis įrankis privalomas įrankių dėžėje.

**Privalumai:**

Surface Drive profilis suima varžtą už šonų ir saugo lengvai pažeidžiamas briaunas. Visiškai atmetama galimybė, kad galvutė užstrigs ant varžto.

**Paskirtis:**

Lengvų metalų korpusų arba ratlankių tausojamajam montavimui. Patikimą apsaugą užtikrina atsikišusi, smūgiams atspari įvori. Greitas galvučių parinkimas pagal spalvą.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo molibdeno plienas, manganu fosfatuotas paviršius.

**Techninis aprašymas**

Ilgis

85 mm

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Rakto dydis                         | 17 mm                            |
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 27 mm                            |
| Pavaros keturbriaunis               | 1/2 in                           |
| Perdavos profilis                   | 6-briaunės galvutės Surfacedrive |
| tinka darbui staklėmis              | taip                             |
| Produkto rūšis                      | Galvutė                          |

## Priedai

|  |             |
|--|-------------|
| Jungiamasis kaištis galvutėms, 1/2 colio Ø × ilgis 3X25 mm                           | 651900 3X25 |
| Guminis žiedas galvutėms, 1/2 colio Ø 30 mm  | 651800 30   |
| Apsauginių spaustukų rinkinys 10 vnt., galvutėms, 1/2 colio, su ištraukikliu Tipas 4 | 651790 4    |