

HOLEX**IMPACT 6-briaunių 1/2 colio galvučių rinkinys ilga, su spyruokliniu magnetu,
Rakto dydis: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	651210 10
GTIN	4045197215222
Produktų klasė	62D

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.

Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Privalumai:

Magnetas tvirtai laiko varžtą. Tuo pačiu metu užtikrinama, kad varžto galvutė visada suimama visa. Išsuktą varžtą ar veržlę spyruoklė leidžia lengvai išimti.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Pastaba:

ĮvairiasHOLEX ilgias IMPACT 6-briaunes galvutes (net ir colinių dydžių) galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (Nr. 651202).

Techninis aprašymas

Ilgis	78 mm
Rakto dydis	10 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	17,5 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
tinka darbui staklėmis	taip

Produkto rūšis

Galvutė

Priedai

Guminis žiedas galvutėms, 1/2 colio Ø 25 mm

651800 25

Apsauginių spaustukų rinkinys 10 vnt., galvutėms, 1/2 colio, su ištraukikliu Tipas 3

651790 3

Jungiamasis kaištis galvutėms, 1/2 colio Ø × ilgis 3X20 mm

651900 3X20