


**HOLEX****IMPACT 6-briaunė 1/2 colio plonasienė galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 18mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 651020 18     |
| GTIN             | 4045197336439 |
| Produktų klasė   | 62D           |

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu griovelio. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.

**Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.**

**Privalumai:**

Surface Drive profilis suima varžtą už šonų ir saugo lengvai pažeidžiamas briaunas. Visiškai atmetama galimybė, kad galvutė užstrigs ant varžto.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

**Techninis aprašymas**

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Ilgis                               | 38 mm                            |
| Rakto dydis                         | 18 mm                            |
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 25 mm                            |
| Pavaros keturbriaunis               | 1/2 in                           |
| Perdavos profilis                   | 6-briaunės galvutės Surfacedrive |
| tinka darbui staklėmis              | taip                             |
| Produkto rūšis                      | Galvutė                          |

---

**Priedai**

Apsauginių spaustukų rinkinys 10 vnt., galvutėms, 1/2 colio, su ištraukikliu Tipas 4

651790 4

Jungiamasis kaištis galvutėms, 1/2 colio Ø × ilgis 3X25 mm

651900 3X25

Guminis žiedas galvutėms, 1/2 colio Ø 30 mm

651800 30