

Koken**IMPACT 6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 24mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	651010 24
GTIN	4991644353170
Produktų klasė	63R

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.

Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Privalumai:

Surface Drive profilis suima varžtą už šonų ir saugo lengvai pažeidžiamas briaunas. Visiškai atmetama galimybė, kad galvutė užstrigs ant varžto.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	24 mm
Ilgis	38 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	34,5 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės Surfacedrive
tinka darbui staklėmis	taip
Produkto rūšis	Galvutė

Priedai

Jungiamasis kaištis galvutėms, 1/2 colio Ø × ilgis 3X25 mm

651900 3X25

Guminis žiedas galvutėms, 1/2 colio Ø 30 mm

651800 30

Apsauginių spaustukų rinkinys 10 vnt., galvutėms, 1/2 colio, su ištraukikliu Tipas 4

651790 4