

**Garant****Ilgas spiralinis grąžtas HSS W, be dangos, Ø DC h8: 2,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116040 2,5
GTIN	4045197025746
Produktų klasė	11B

**Aprašymas****Modelis:**

Viršūnės forma A nuo dydžio 2,5 mm.

Sustiprinta šerdis **be sustorėjimo**. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnę. Platūs grioveliai su užapvalintais nugarėlių kraštais. Glotniai šlifuotas paviršius.

**Privalumai:**

Gilių kiaurymių gręžimui su konduktorinių įvorių pagalba.

**Rekomendacija:****Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Pastaba:**

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su **142° viršūnės kampu** didesnam procesų patikimumui užtikrinti.

**Techninis aprašymas**

Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	2,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui	0,05 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	62 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Bendras ilgis L	95 mm
Norma	DIN 340
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	58,3 mm

Smailas kampas	130 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30-40 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	40 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		