


HOLEX**IMPACT 6-briaunė 1/2 colio plonasienė galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	651020 10
GTIN	4045197336361
Produktų klasė	62D

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu griovelio. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.

Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Privalumai:

Surface Drive profilis suima varžtą už šonų ir saugo lengvai pažeidžiamas briaunas. Visiškai atmetama galimybė, kad galvutė užstrigs ant varžto.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Techninis aprašymas

Ø iš judesio perdavos detalei pusės	15,5 mm
Rakto dydis	10 mm
Ilgis	38 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės Surfacedrive
tinka darbui staklėmis	taip
Produkto rūšis	Galvutė

Priedai

Jungiamasis kaištis galvutėms, 1/2 colio Ø × ilgis 3X20 mm	651900 3X20
Guminis žiedas galvutėms, 1/2 colio Ø 25 mm	651800 25
Apsauginių spaustukų rinkinys 10 vnt., galvutėms, 1/2 colio, su ištraukikliu Tipas 3	651790 3