



Kryžminis lazerinis nivelyras GCL, Tipas: 2-15



Užsakymo data

Užsakymo numeris	468488 2-15
GTIN	3165140836371
Produktų klasė	46T

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas kryžminis nivelyras su išsilyginančiomis lazerio linijomis. Greitai išlyginamos horizontalios ir vertikalios linijos. Tvirtas Softgrip paviršius saugo nuo smūginių apkrovų. Apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės. Papildomai du vertikalūs litavimo taškai.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

3 x baterijos Nr. 081561 LR6, universalus laikiklis, lazerinis vizavimo skydas ir lagaminas.

Techninis aprašymas

Aukštis	106 mm
Svoris	490 g
Leistina paklaida	±0,3 mm/m
Stovo sriegis	1/4 in
Stovo sriegis	5/8 in

Išlyginimo ribos	±4 laipsniai
IP apsaugos klasė	IP 54
Veikimo nuotolis	15 m
Lazerio klasė	2
Ilgis	112 mm
Plotis	55 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Baterijų kiekis	3
Lazerio spalva	raudona
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Kryžminių linijų lazeris

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------