

HOLEX**IMPACT 6-briaunių 1/2 colio galvučių rinkinys ilga, su spyruokliniu magnetu,
Rakto dydis: 18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	651210 18
GTIN	4045197215277
Produktų klasė	62D

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliumi. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.

Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Privalumai:

Magnetas tvirtai laiko varžtą. Tuo pačiu metu užtikrinama, kad varžto galvutė visada suimama visa. Išsuktą varžtą ar veržlę spyruoklė leidžia lengvai išimti.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Pastaba:

ĮvairiasHOLEX ilgus IMPACT 6-briaunes galvutes (net ir colinių dydžių) galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (Nr. 651202).

Techninis aprašymas

Rakto dydis	18 mm
Ilgis	78 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	27,5 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
tinka darbui staklėmis	taip

Produkto rūšis

Galvutė

Priedai

Jungiamasis kaištis galvutėms, 1/2 colio Ø × ilgis 3X25 mm

651900 3X25

Apsauginių spaustukų rinkinys 10 vnt., galvutėms, 1/2 colio, su ištraukikliu Tipas 4

651790 4

Guminis žiedas galvutėms, 1/2 colio Ø 30 mm

651800 30