


HOLEX**IMPACT 6-briaunė 1/2 colio plonasienė galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	651020 27
GTIN	4045197336484
Produktų klasė	62D

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.

Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Privalumai:

Surface Drive profilis suima varžtą už šonų ir saugo lengvai pažeidžiamas briaunas. Visiškai atmetama galimybė, kad galvutė užstrigs ant varžto.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	27 mm
Ilgis	50 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	36 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės Surfacedrive
tinka darbui staklėmis	taip
Produkto rūšis	Galvutė

Priedai

Guminis žiedas galvutėms, 1/2 colio Ø 30 mm

651800 30

Jungiamasis kaištis galvutėms, 1/2 colio Ø × ilgis 3X25 mm

651900 3X25

Apsauginių spaustukų rinkinys 10 vnt., galvutėms, 1/2 colio, su ištraukikliu Tipas 4

651790 4