



Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 28 vnt., Tipas: S



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630295 S
GTIN	4013288173836
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **sukimo galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Paskirtis:

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu / veržlėms M2 – M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M8.

Pozidriv ir Phillips varžtams su sriegiu M2 – M6 ir vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M3 – M6.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiniai chromuotas.

Turinys:

Dyd. S - su perjungiamo terškė Nr. 632295.

dyd. P - Su įstatomu kvadratu Nr. 632290.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 9 vnt. dyd. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

antgaliai, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: 4 vnt. Nr. 675240 dyd. 3; 4; 5; 6

antgaliai, C 6,3, Phillips varžtams: 3 vnt. Nr. 675310 dyd. 1/25; 2/25; 3/25

antgaliai, C 6,3 Pozidriv varžtams: 2 vnt. Nr. 675320 dyd. 1/25; 2/25

antgaliai, C 6,3 vidiniams Torx® varžtams: 6 vnt. Nr. 675340 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

ilgintuvas su greitojo sukimo įvare: 1 vnt. 150 mm

ilgintuvas Wobbel: 1 vnt. 56 mm

jungtis antgaliams su greitojo keitimo griebtuvu: 1 vnt. 1/4 colio kvadratas - 1/4 colio antgalio laikiklis

perjungiamo terklė (dyd. S): 1 vnt. Nr. 632295

įstatoma terklė (dyd. P): 1 vnt. Nr. 632290

sudėta į: tekstilinį dėklą su lipuku

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	28
Perdavos profilis	Atsuktuvus TORX® varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	6-briaunis raktas
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos	5-13 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-6 mm
Gamintojo pavadinimas	8100 SA 8
Pakuotė	Medžiaginis dėklas, užklijuojamas lipuku
Ilgis	204 mm
Plotis	91 mm
Aukštis	51 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675320 2/25
---	-------------

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX27	675340 TX27
---	-------------

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675310 3/25
--	-------------

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 5 mm	675240 5
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX15	675340 TX15
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX20	675340 TX20
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX30	675340 TX30
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 4 mm	675240 4
Smulkiadantė terkšlė, „Zyklop Metal“ perjungiamo, 1/4“ su išmetikliu	632295
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675310 2/25
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675320 1/25
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675310 1/25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX10	675340 TX10
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX25	675340 TX25
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 3 mm	675240 3
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 6 mm	675240 6