



## Veržliaraktis abiem atvirais galais, chromuotas, Rakto dydis: 8X9mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	610950 8X9
GTIN	4045197159205
Produktų klasė	62A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

#### Standartas:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

### Techninis aprašymas

maksimalus žiočių dydis b1	20 mm
maksimalus žiočių dydis b2	22 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	8 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	9 mm
maksimalus žiočių aukštis h	4 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	136 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai

Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis