



Įstatoma rankena, 1/4 colio Perjungiamo terklė



Užsakymo data

Užsakymo numeris	632980
GTIN	7610733233182
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploataavimo trukmę.

Perjungiamo į dešininę ar kairinę eigą, integruota vidurinė padėtis (terklė blokuojama). 24 dantys, 15° suveikimo kampas.

Standartas:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

visas ilgis: 158 mm

Techninis aprašymas

visas ilgis	158 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas