



Dvipusių veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	610710 10
GTIN	4045197159168
Produktų klasė	61A

Aprašas

Aprašymas:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); paviršius glotniai užapvalintas.

Tiekimo sudėtis:

po 1 raktą Nr. 610700 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Dyd. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	10
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai

Priedai

Plastikinis laikiklis su fiksavimo liežuvėliu kai raktų skaičius
11

611700 11