

**Dvipusių veržliarakčių rinkinys, fosfatuoti, Raktų skaičius: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	610910 8
GTIN	4045197384393
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 dvikilpį veržliaraktį Nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: dyd. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	8
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
Paviršius	fosfatuoti
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 6X7 mm	610900 6X7
Plastikinis laikiklis Kai raktų skaičius 8	611500 8
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 12X13 mm	610900 12X13
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 14X15 mm	610900 14X15
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 10X11 mm	610900 10X11
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 18X21 mm	610900 18X21
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 8X9 mm	610900 8X9
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 19X22 mm	610900 19X22
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 16X17 mm	610900 16X17