

**Dvipusių veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 12****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 610710 12     |
| GTIN             | 4045197159175 |
| Produktų klasė   | 61A           |

**Aprašas****Aprašymas:**

Kaldintos štampuojant. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); paviršius glotniai užapvalintas.

**Tiekimo sudėtis:**

po 1 raktą Nr. 610700 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Dyd. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

**Techninis aprašymas**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Raktų skaičius        | 12           |
| Raktų dydžių matmenys | metrais      |
| Žiočių padėtis 1      | 15 laipsniai |
| Žiočių padėtis 2      | 15 laipsniai |

**Priedai**

Plastikinis laikiklis kai raktų skaičius 12

611500 12