

HOLEX**Veržliaraktis abiem atvirais galais, fosfatuotas, Rakto dydis: 17X19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	610900 17X19
GTIN	4045197348647
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₁	17 mm
maksimalus žiočių aukštis h	7 mm
maksimalus žiočių dydis b2	43 mm
maksimalus žiočių dydis b1	40 mm
Rakto dydis ₂	19 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	220 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai

Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis