



Perjungiamą terklę, 1/4" su išmetikliu, Tipas:



Užsakymo data

Užsakymo numeris	632025
GTIN	4045197497192
Produktų klasė	61A

Aprašas

Aprašymas:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploataavimo trukmę.

Su perjungimo svirtimi į dešinę ar kairinę eigą.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinkamas :

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

visas ilgis: 115 mm

Dantų skaičius: 36

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
visas ilgis	115 mm
Dantų skaičius	36
Darbinis kampas	10 laipsniai
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel

Paviršius

chromuotas