

**Koken**
**Perjungiamoji terškė, 1/4" su išmetikliu, Tipas:**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	632050
GTIN	4991644021826
Produktų klasė	63R

## Aprašas

### Aprašymas:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatacavimo trukmę.

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

### Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

### Medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

### Tinkamas :

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

visas ilgis: 115 mm

Dantų skaičius: 20

## Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
visas ilgis	115 mm
Dantų skaičius	20
Darbinis kampas	18 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius

chromuotas