

**HOLEX****Veržliaraktis abiem atvirais galais, fosfatuotas, Rakto dydis: 19X24mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	610900 19X24
GTIN	4045197384232
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

**Standartas:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Apdirbama medžiaga:**

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis <sub>1</sub>	19 mm
maksimalus žiočių dydis b2	53 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	24 mm
maksimalus žiočių dydis b1	43 mm
maksimalus žiočių aukštis h	8 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	245 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai

Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis