



## Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 19X24 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	610700 19X24
GTIN	4045197159021
Produktų klasė	61A

### Aprašas

#### Aprašymas:

Kaldintos štampuojant. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.  
Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Rakto ilgis L: 250 mm

maksimalus žiočių dydis b1: 43 mm

maksimalus žiočių dydis b2: 53 mm

maksimalus žiočių aukštis h: 8 mm

### Techninis aprašymas

maksimalus žiočių aukštis h	8 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	19 mm
maksimalus žiočių dydis b1	43 mm
maksimalus žiočių dydis b2	53 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	24 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	250 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318

Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne