



Smulkiadantė terkšlė, perjungiamo, 1/4" su sukama rankena ir išmetikliu



Užsakymo data

Užsakymo numeris	632395
GTIN	3148518525961
Produktų klasė	63V

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatacavimo trukmę.

Su perjungimo plokštele į dešininę ar kairinę eigą.

Įprastai naudojant darbinis kampas yra 6°, naudojant sukamąją rankeną – 0°.

Standartas:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

Dantų skaičius: 60

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
visas ilgis	120 mm
Dantų skaičius	60
Darbinis kampas	0 - 6 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Terkšlė

