



## Kryžminis lazerinis nivelyras GCL, Tipas: 2-50CG



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	468488 2-50CG
GTIN	3165140865654
Produktų klasė	46T

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktiškas kryžminis nivelyras su išsilyginančiomis lazerio linijomis. Greitai išlyginamos horizontalios ir vertikalios linijos. Tvirtas Softgrip paviršius saugo nuo smūginių apkrovų. Apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės. Papildomai du vertikalūs litavimo taškai. **Žalios susikryžiuojančios linijos** puikiai matomos net ir prie blogo apšvietimo. Bluetooth sąsaja preciziškam darbui per atstumą neliečiant prietaiso. Gali būti maitinamas akumuliatoriumi (teikiamas) arba baterijomis. Platus darbinis diapazonas iki 80 m naudojant imtuvą LR 7 Professional (Priedai).

#### Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

12 V ličio jonų akumuliatorius, įkroviklis, daugiafunkcis laikiklis, lazerinis vizavimo skydas, apsauginis krepšys ir transportavimo lagaminas.

### Techninis aprašymas

Ilgis	136 mm
-------	--------

Veikimo nuotolis	20 m
IP apsaugos klasė	IP 54
Išlyginimo ribos	±4 laipsniai
Stovo sriegis	1/4 in
Leistina paklaida	±0,3 mm/m
Aukštis	122 mm
Veikimo nuotolis su imtuvu	80 m
Lazerio klasė	2
Plotis	55 mm
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Svoris	600 g
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Lazerio spalva	žalia
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Nominalioji įtampa	12 V
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis	Kryžminių linijų lazeris