

Garant**GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos, su kiauryme, Ø D / Zeff: 63/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215126 63/4
GTIN	4045197878779
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą. Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	65 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p.maks.}}$	47 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	4
Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.. 130708
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	63 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Serija	Power Tang
Keičiamų plokštelių kiekis	16
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219882
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP