

## Garant

### GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos, su kiauryme, Ø D / Z<sub>eff</sub>: 63/4Lmm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	215126 63/4L
GTIN	4045197878793
Produktų klasė	210

#### Aprašymas

##### Modelis:

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą. Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

##### Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

#### Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219882 (15IP; 3,0 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	81 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.. 130708
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	63 mm
efektyvus dantų skaičius Z <sub>eff</sub>	4
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	93 mm

Serija	Power Tang
Keičiamų plokštelių kiekis	28
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219882