

**Lygaus valcavimo ritinėlis, išgaubtas, Ritinėlio Ø: 15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

291440 15

GTIN

4030741009327

Produktų klasė

29H

**Aprašymas****Modelis:**Ištekintas ir poliruotas ( $R_z 4 \mu\text{m}$ ).

Išgaubti HSS lygaus valcavimo ritinėliai – tipas RRE.

**Privalumai:**

- Geresnė paviršiaus kokybė.
- Paviršius sutvirtinamas.
- Sutrumpėja proceso trukmė.

**Paskirtis:**

Cilindrinų ruošinių lygiam valcavimui.

**Tinka:**

rifliavimo ratuko laikiklis: Nr. 290000; 290001

**Techninis aprašymas**

Ratukų kiaurymės Ø

4 mm

Rulono Ø

15 mm

Veleno plotis

4 mm

Ašmenys	HSS
Šiukščio vertė	4 µm
Forma	išgaubtas
Tipas	RRE
Produkto rūšis	Lygaus valcavimo įrankiai