

**Lygaus valcavimo ritinėlis, išgaubtas, Ritinėlio Ø: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	291445 10
GTIN	4030741390135
Produktų klasė	29H

Aprašymas**Modelis:**

Nušlifluotas ir poliruotas ($R_z = 1 \mu\text{m}$).
Išgaubti HSS lygaus valcavimo ritinėliai – tipas RRE.

Privalumai:

- Geresnė paviršiaus kokybė.
- Paviršius sutvirtinamas.
- Sutrumpėja proceso trukmė.

Paskirtis:

Cilindrinų ruošinių lygiam valcavimui.

Tinka:

Rantymo ratuko laikiklis: Nr. 290000; 290001

Techninis aprašymas

Ratukų kiaurymės Ø	4 mm
Rulono Ø	10 mm
Veleno plotis	4 mm

Ašmenys	HSS
Šiukščio vertė	1 μm
Forma	išgaubtas
Tipas	RRE
Produkto rūšis	Lygaus valcavimo įrankiai